

# WD 4500

## ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Fabrication 100% en acier.
- ✓ Aspiration simultanée de poudres, de liquides et de solides.
- ✓ Contrôle du niveau de liquide par flotteur pour arrêter le conteneur lorsqu'il est plein.
- ✓ Conteneur basculant pour faciliter la vidange.

### Unité d'aspiration

|                         |        |             |
|-------------------------|--------|-------------|
| Alimentation électrique | V - Hz | 230 - 50 1~ |
| Puissance               | kW     | 3 x 1,1     |
| Dépression maximale     | mmH2O  | 2.400       |
| Débit d'air maximum     | m3/h   | 540         |
| Buse                    | mm     | 80          |
| Bruit (EN ISO 3744)     | dB(A)  | 78          |

### Unité de filtration

|                         |                     |             |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| Filtre primaire         |                     | Sac         |
| Surface - diamètre      | cm <sup>2</sup> -mm | 5.000 - 460 |
| Média filtrant - classe | IEC 60335-2-69      | Polyester L |
| Système de nettoyage    |                     | Manuel      |

### Unité de collecte

|                       |    |                       |
|-----------------------|----|-----------------------|
| Capacité              | lt | 100                   |
| Flotteur              |    | Mécanicien            |
| Système de collecte   |    | Conteneur basculant   |
| Système d'échappement |    | Soupape d'échappement |

### Charges

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| Dimensions | cm | 76x76x108h |
| Poids      | kg | 37         |

APPLICATIONS:  Nettoyage



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

### UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est développée par trois moteurs by-pass à balais en carbone, actionnés par des interrupteurs indépendants et placés dans une tête métallique solide, insonorisée avec un matériau absorbant.

### UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à sac en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

### UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur en acier inoxydable, monté sur un chariot basculant.

Grâce à une vanne de vidange, le conteneur peut être vidé facilement et rapidement.